

HOLEX**Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno (A), Ø 100×50 mm, ziarnistość: 80**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	568464 80
GTIN	4045197680662
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary **Ø100×100 mm** lub wykonanie wąskie o **Ø 100×50 mm** do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o **Ø 19 mm** z wieloklinem.

Zastosowanie:

do **odrdzewiania, usuwania zgorzeliny i zadziorów** oraz do szlifowania wzdłużnego.

wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o **Ø 100 × 50 mm** stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

Opis techniczny

ziarnistość	80
zalecana prędkość obrotowa	3700 min ⁻¹
podłoże ścierniwa	płótno
oznaczenie ziarnistości	A

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	50 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×50 mm
Ø otworu	19 mm
Rodzaj produktu	Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		