

3M**Minitaśmy ścierne Ø 90×100 mm, SC-BF, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568561 100
GTIN	4001895524561
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Minitaśmy, Ø 90 ×100 mm.

Minitaśmy włókninowe do obróbki wykańczającej i satynowania.
z podłożem ułatwiającym osadzenie na wszystkich wałkach.**Zastosowanie:**Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 / 568575 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

wersja: A coarse

kolor: brązowe

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	100
Ø rolki taśmy ścierniej	90 mm
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
kolor	brązowe
wersja	A coarse

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	SC-BF

Aksesoria

Wałki mocujące Ø 90×100 Typ AIR	568580 AIR
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ SOFT	568580 SOFT
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ HARD	568580 HARD