

Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 1/2 cala, rozwartość klucza: 65 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	653950 65
GTIN	4991644465194
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1.1/2 cal

Ø po stronie napędu: 97 mm

długość: 95 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	65 mm
-------------------	-------

Ø po stronie napędu	97 mm
długość	95 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1.1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1 1/2 cala Øxdługość 7X75 mm	653995 7X75
Pierścień gumowy do nasadek 1 1/2 cala Ø 95 mm	653990 95