

HOLEX®**Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno, Ø 100×100 mm, ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568465 60
GTIN	4045197526663
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary Ø100×100 mm lub wykonanie wąskie o Ø 100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

Zastosowanie:

do **odrdzewiania, usuwania zgorzeliny i zadziorów** oraz do szlifowania wzdłużnego.

wskazówka:

Do wyrównania szerokości przy wąskich walcach Ø 100×50 mm, użyć zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: płótno

zalecana prędkość obrotowa: 3700 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	3700 min ⁻¹
ziarnistość	60
podłoże ścierniwa	płótno
oznaczenie ziarnistości	A

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm