

**HOLEX®****ściernice walcowe, włókninowe, Ø 100×50 mm, porównanie ziarnistości: 280**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	568474 280
GTIN	4045197680648
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Standardowe wymiary o Ø **100×100 mm**, lub wykonanie wąskie o Ø **100×50 mm**, do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

Włóknina z korundem zwykłym (A).

### Zastosowanie:

Delikatna włóknina do **lekkich prac związanych z czyszczeniem i równomiernego wykańczania powierzchni.**

### wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: Włóknina czyszcząca

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	2800 min <sup>-1</sup>
----------------------------	------------------------

podłoże ścierniwa	Włóknina czyszcząca
porównanie ziarnistości	280
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	50 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×50 mm