

Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 1/2 cala, rozwartość klucza: 80 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 653950 80 |
| GTIN | 4991644465279 |
| Klasa artykułu | 63R |

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1.1/2 cal

Ø po stronie napędu: 115 mm

długość: 110 mm

Opis techniczny

| | |
|---------|--------|
| długość | 110 mm |
|---------|--------|

| | |
|--|------------------------|
| rozwartość klucza | 80 mm |
| Ø po stronie napędu | 115 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1.1/2 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Pierścień gumowy do nasadek 1 1/2 cala Ø 95 mm | 653990 95 |
| Kołek łączący do nasadek 1 1/2 cala Ø×długość 7X75 mm | 653995 7X75 |