

**Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno (A), Ø 100×100 mm, ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568465 120
GTIN	4045197526687
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary Ø100×100 mm lub wykonanie wąskie o Ø 100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

Zastosowanie:

do **odrdzewiania, usuwania zgorzeliny i zadziorów** oraz do szlifowania wzdłużnego.

wskazówka:

Do wyrównania szerokości przy wąskich walcach Ø 100×50 mm, użyć zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	3700 min ⁻¹
ziarnistość	120
podłoże ścierniwa	płótno
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm

szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm
Rodzaj produktu	Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		