

**HOLEX****Ściernice walcowe, włókninowe (A), Ø 100×100 mm, porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568475 180
GTIN	4045197526748
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Standardowe wymiary o Ø **100×100 mm**, lub wykonanie wąskie o Ø **100×50 mm**, do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

Włóknina z korundem zwykłym (A).

**Zastosowanie:**

Delikatna włóknina do **lekkich prac związanych z czyszczeniem i równomiernego wykańczania powierzchni.**

**wskazówka:**

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

**Opis techniczny**

zalecana prędkość obrotowa	2800 min <sup>-1</sup>
podłoże ścierniwa	Włóknina czyszcząca
porównanie ziarnistości	180
oznaczenie ziarnistości	A

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm
Ø otworu	19 mm
Rodzaj produktu	Włókninowe ściernice walcowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		