



## Klucz oczkowo-płaski, calowy, rozwartość klucza: 15/64cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	613520 15/64
GTIN	4018754020089
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-Drive**. (wielk. 3,2–5 z 6-kątem).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

#### wskazówka:

Profil specjalny **AS-Drive**. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu **AS-Drive**. **Zalety:**

#### · Śruby są chwyłane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.

- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

#### Zalety:

- **Śruby są chwyłane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

### Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h1	3 mm
rozwartość klucza	15/64 cal
długość klucza L	95 mm
rozwartości kluczy	calowy

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	3,2 mm
położenie pierścienia	15 stopni
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie