


**Nasadka przegubowa, 3/8 cala, rozwartość klucza: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637400 12
GTIN	4018754002481
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:

DIN 3124-L.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

Opis techniczny

długość	48 mm
rozwartość klucza	12 mm
Ø po stronie napędu	16,9 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

