



Klucz oczkowo-płaski, calowy, rozwartość klucza: 11/16 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613520 11/16
GTIN	4018754020195
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-Drive**. (wielk. 3,2–5 z 6-kątem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Profil specjalny **AS-Drive**. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po

oznaczeniu **AS-Drive**. **Zalety:**

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyłt i lepsze przenoszenie siły.**

Zalety:

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyłt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 200 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 8 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 13 mm

Opis techniczny

długość klucza L	200 mm
------------------	--------

maksymalna wysokość szczęk h1	8 mm
rozwartość klucza	11/16 cal
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	13 mm
położenie pierścienia	15 stopni
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Zestawy kluczy oczkowych liczba wkrętaków 13ZOLL	613960 13ZOLL
--	---------------