

**Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637450 E10
GTIN	4018754003693
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwarości kluczy. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Wymiary profilu A: 9,4 mm

Ø po stronie napędu: 13 mm

długość: 28 mm

Opis techniczny

Wymiary profilu A	9,4 mm
Ø po stronie napędu	13 mm
profil Torx®	E10
długość	28 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestawy kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4, 3/8, 1/2
cala do wkrętów Torx® 35 elem.

630031

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 37-
elem. Typ 12

634811 12

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych do śrub Torx®,
3/8 cala 20-elem.

634911