



Zestawy kluczy oczkowo - płaskich, liczba wkrętaków: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613510 9
GTIN	4018754058273
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. poręczny uchwyt profilowy 2-teownikowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił. Oczko o profilu AS-drive (wielk. 3,2 – 5 z 6-kątem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

w dostawie::

po 1 kluczu nr 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

wskazówka:

Profil specjalny **AS-drive**. Dokładnie dopasowany profil - dla lotnictwa i astronautyki. Klucze z tym profilem są oznaczone przez **AS-drive**.

Zalety:

- **mocowanie śrub na powierzchniach bocznych - zapobiega uszkodzeniom - wydłuża trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby - pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

Opis techniczny

liczba wkrętaków	9
------------------	---

rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	15 stopni
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu

Akcesoria

Stojaki zaciskowe z tworzywa, z zamknięciem do liczby kluczy 9

611700 9

Stojaki zaciskowe z tworzywa, z zamknięciem do liczby kluczy 11

611700 11