



Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala, rozwartość klucza: 18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637310 18
GTIN	4018754003228
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 24,2 mm

długość: 65 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego: nasadki 6-kątne

przytrzymywacz do świec zapłonowych: uchwyt gumowy

Opis techniczny

rozwartość klucza	18 mm
przytrzymywacz do świec zapłonowych	uchwyt gumowy
Ø po stronie napędu	24,2 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	nasadki 6-kątne
długość	65 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

