



## Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie, profil Torx®: TX15



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637560 TX15
GTIN	4018754002825
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

#### DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

#### Norma:

#### DIN 7422

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane niełuszcząco na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Wymiary profilu A: 3,3 mm

Ø po stronie napędu: 17,8 mm

długość: 49 mm

### Opis techniczny

profil Torx®	TX15
Wymiary profilu A	3,3 mm
Ø po stronie napędu	17,8 mm
długość	49 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych do śrub Torx®, 3/8 cala 20-elem.	634911
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 37-elem. Typ 12	634811 12
Zestawy kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4, 3/8, 1/2 cala do wkrętów Torx® 35 elem.	630031