



## Nasadki wkrętakowe do śrub z gniazdem wielowypustowym, 3/8 cala, do śrub: M5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637520 M5
GTIN	4018754002672
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

#### DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

#### Norma:

#### DIN 7422

#### Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 17,8 mm

długość: 52 mm

### Opis techniczny

długość	52 mm
Ø po stronie napędu	17,8 mm
do śrub	M5
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

---

Nasadka wkrętakowa do śrub z  
gniazdem wielowypustowym