



Klucz oczkowo-płaski, stalowy, rozwartość klucza: 1/2 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613520 1/2
GTIN	4018754020157
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-Drive**. (wielk. 3,2–5 z 6-kątem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Profil specjalny **AS-Drive**. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po

oznaczeniu **AS-Drive**. **Zalety:**

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyłt i lepsze przenoszenie siły.**

Zalety:

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyłt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 160 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 6,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 11 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h1	6,5 mm
-------------------------------	--------

długość klucza L	160 mm
rozwartość klucza	1/2 cal
rozwartości kluczy	calowy
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	11 mm
położenie pierścienia	15 stopni
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestawy kluczy oczkowych liczba wkrętaków 13ZOLL	613960 13ZOLL
--	---------------