



Klucze oczkowo - płaskie,, rozwartość klucza: 46 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613500 46
GTIN	4018754019038
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny. Poręczny uchwyt profilowy 2-teowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił. Oczko o profilu **AS-drive** (wielk. 3,2 - 5 z 6-kątem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

AS-drive profil specjalny. Dokładnie dopasowany profil dla lotnictwa i astronautyki. Stosowany we wszystkich kluczach GARANT i STAHLWILLE, oznaczonych symbolem **AS-drive**.

Zalety :

- **śruby są chwytane na powierzch. bocznych, co zapobiega ich uszkodzeniu dłuższa trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby, pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

długość klucza L: 500 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 18 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 28 mm

Opis techniczny

długość klucza L	500 mm
rozwartość klucza	46 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	18 mm
rozwartości kluczy	metryczny

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	28 mm
położenie pierścienia	15 stopni