

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY
**Tarczowe szczotki druciane (zielone), drut INOX, 0,30 mm , Ø szczotki
 D1 x szerokość drutu L1: 100X20 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	570200 100X20
GTIN	4017359004487
Klasa artykułu	57L

Opis
Wykonanie:

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

szerokość szczotki: 19 mm

Ø otworu d_1 : 30 mm

Ø pierścienia redukcyjnego: 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

wysokość drutu H_1 : 23 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 8000 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość drutu H_1	23 mm
Ø pierścienia redukcyjnego	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

Ø szczotki D ₁	100 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹
szerokość szczotki	19 mm
Ø otworu d ₁	30 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa