

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 / 0,35 mm, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 100X20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570100 100X20
GTIN	4017359004463
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcijnym** (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	23 mm
Ø szczotki D ₁	100 mm
Ø pierścienia redukcijnego	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹
szerokość szczotki	19 mm

Ø otworu d ₁	30 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa