

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki tarczowe drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint  
M: 178X22mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	571200 178X22
GTIN	4017359005095
Klasa artykułu	57L

## Opis

### Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

### Zastosowanie:

**skręcenie w lewo** zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeli, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

## Opis techniczny

wysokość pokrycia	0,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min <sup>-1</sup>
Ø szczotki D <sub>1</sub>	178 mm
Długość drutu H <sub>1</sub>	38 mm
liczba warkoczy	32

szerokość drutu $L_1$	14 mm
$\varnothing$ otworu $d_1$	22 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa