

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 / 0,35 mm, Ø szczotki
D1 x szerokość drutu L1: 150X30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570100 150X30
GTIN	4017359025697
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

Zastosowanie:

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeli itp.

szerokość szczotki: 26 mm

Ø otworu d_1 : 40 mm

Ø pierścienia redukcyjnego: 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

wysokość drutu H_1 : 33 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø szczotki D_1	150 mm
wysokość drutu H_1	33 mm

Ø pierścienia redukcyjnego	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
szerokość szczotki	26 mm
Ø otworu d ₁	40 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa