

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki tarczowe drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint
M: 200X22mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	571200 200X22
GTIN	4017359013779
Klasa artykułu	57L

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeli, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	200 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min ⁻¹
Długość drutu H ₁	41 mm
liczba warkoczy	36

szerokość drutu L ₁	14 mm
Ø otworu d ₁	22 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa