

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Wąskie szczotki tarczowe proste, drut stalowy 0,50 mm , Ø szczotki D1×Ø otworu d1: 178X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571400 178X22
GTIN	4017359154670
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Gładki drut stalowy 0,50 mm, budowa wąska, **drut spleciony** i wprasowany w stalowy bęben. Duża trwałość i spokojna praca.

**Zastosowanie:**

Specjalnie do obróbki **spawów U i V**, występujących często w połączeniach rurowych.

szerokość drutu L<sub>1</sub>: 6 mm

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 30 mm

liczba warkoczy: 56

maksymalna prędkość obrotowa: 12500 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

wysokość pokrycia	0,5 mm
liczba warkoczy	56
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min <sup>-1</sup>
wysokość drutu H <sub>1</sub>	30 mm

Ø szczotki D <sub>1</sub>	178 mm
szerokość drutu L <sub>1</sub>	6 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	22 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa