


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka tarczowa skręcanie naprzemiennie, drut stalowy, 0,50 mm, Ø
szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 115X22mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	571205 115X22
GTIN	4017359385838
Klasa artykułu	57L

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo) w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca.

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	115 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
Długość drutu H ₁	24 mm
liczba warkoczy	20

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
szerokość drutu L ₁	14 mm
Ø otworu d ₁	22 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa