



## Wielofunkcyjny klucz TwinKey®



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	623550
GTIN	4003773074670
Klasa artykułu	64D

### Opis

#### Wykonanie:

2 klucze krzyżowe z odlewu cynkowego, z dwustronną końcówką wkrętakową (Phillips i rowkową). Oba klucze są **połączone magnesem**, co pozwala na oszczędność miejsca. W stanie rozłączonym oba klucze i dwustronna końcówka wkrętakowa są połączone linką ze stali stopowej, zapobiegającą zgubieniu.

#### Zastosowanie:

Wielofunkcyjny klucz do zamków urządzeń technicznych w budynkach (instalacje grzewcze i sanitarne, klimatyzacyjne, wentylacyjne, elektrotechniczne), przyłączy gazowych i wodnych oraz armatury odcinającej.

#### Pasuje do:

czworokąty 5; 6–7; 8–9; 10–11 mm,  
trójkąty 7–8; 9–10; 11–12 mm,  
klucze dwubródkowe  $\varnothing$  3–5 mm, półksiężycowe 6 mm,  
czworokąty stopniowane 6; 7; 8; 9 mm, nacięcia krzyżowe PH2,  
szczelina 1,0x7 mm.

### Opis techniczny

długość całkowita	95 mm
-------------------	-------

oznaczenie producenta	TwinKey
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 3-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 4-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 4-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz dwupiórowy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Półksiężyc
Rodzaj produktu	Klucz do szaf rozdzielczych