

**Czworokątny klucz nasadowy, rozwartość klucza: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	623100 14
GTIN	4020772040055
Klasa artykułu	63Q

Opis**Wykonanie:**

Klucz kuty, hartowany.

Norma:

DIN 248

Materiał:

Stal specjalna, odpuszczana przy oksydowaniu.

długość całkowita: 270 mm

Ø główki: 27 mm

Opis techniczny

długość całkowita	270 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucze nasadowe z gniazdem 4-kątnym
rozwartość klucza	14 mm
Ø główki	27 mm
typ	248