

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednorzędowa szczotka tarczowa drut stalowy, 0,30 mm, Ø szczotki
D1 x szerokość szczotki: 200X16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570300 200X16
GTIN	4017359147245
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.

Zastosowanie:

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeli itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, **tworząc walce o zmiennej szerokości**. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.

Ø otworu d_1 : 16 mm

maks. Ø otworu po rozwierceniu: 80 mm

wysokość drutu H_1 : 33 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø szczotki D_1	200 mm
szerokość szczotki	16 mm
maks. Ø otworu po rozwierceniu	80 mm

maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
wysokość drutu H ₁	33 mm
Ø otworu d ₁	16 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
wysokość pokrycia	0,3 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa