

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M:
65XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572100 65XM14
GTIN	4017359006573
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki drut **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.
Z **gwintem wewnętrznym M14.**

Opis techniczny

wysokość pokrycia	0,5 mm
zabezpieczający pierścień podporowy	nie
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	65 mm
Długość drutu H ₁	20 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut stalowy

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana