

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 / 0,35 mm, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 300X35mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570100 300X35
GTIN	4017359005453
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy). otwór z podwójnym rowkiem wpustowym.

Zastosowanie:

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.
Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Opis techniczny

maks. Ø otworu po rozwierceniu	100 mm
Ø szczotki D ₁	300 mm
Ø pierścienia redukcyjnego	30 mm
Długość drutu H ₁	60 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹

szerokość szczotki	26 mm
Ø otworu d ₁	50,8 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa