

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednorzędowa szczotka tarczowa drut INOX, 0,30 mm , Ø szczotki  
D1 x szerokość szczotki: 150X14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570310 150X14
GTIN	4017359153444
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

**Jednorzędowa szczotka** z falowanym materiałem na lamowania.

**Zastosowanie:**

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeli itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, **tworząc walce o zmiennej szerokości**. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.

Ø otworu  $d_1$ : 12 mm

maks. Ø otworu po rozwierceniu: 30 mm

wysokość drutu  $H_1$ : 32 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø szczotki $D_1$	150 mm
maks. Ø otworu po rozwierceniu	30 mm
wysokość drutu $H_1$	32 mm

maksymalna prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
szerokość szczotki	14 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	12 mm
materiał pokrycia	nierdzewny drut stalowy, falisty
wysokość pokrycia	0,3 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa