



Klucze kołkowe do szaf rozdzielczych



Dane zamówienia

Numer katalogowy	623620
GTIN	4003773063018
Klasa artykułu	64D

Opis

Wykonanie:

Poręczny klucz kołkowy uniwersalny z 3 różnymi kształtami kluczy, korpus z tworzywa sztucznego, części robocze z ciśnieniowego odlewu cynkowego.

Zastosowanie:

Do prac przy szafach sterowniczych, zaworach odcinających i tablicach rozdzielczych.

Pasuje do :

czworokąty 5, 6, 8 mm, trójkąty 9 mm, klucze dwubródkowe \varnothing 3–5 mm, gniazdo bitów 1/4 cala z magnesem, nacięcia krzyżowe PH2, szczeliny 1,2 x 7 mm i do Torx® TX20 i TX25.
długość całkowita: 145 mm

Opis techniczny

długość całkowita	145 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 3-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 4-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz dwupiórowy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak do śrub TORX®

Rodzaj produktu

Klucz do szaf rozdzielczych