

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M:  
90XM14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572100 90XM14
GTIN	4017359109236
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Gładki drut **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

**Zastosowanie:**

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.

Z **gwintem wewnętrznym M14.**

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 22 mm

zabezpieczający pierścień podporowy: nie

maksymalna prędkość obrotowa: 11500 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

wysokość pokrycia	0,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	11500 min <sup>-1</sup>
zabezpieczający pierścień podporowy	nie
wysokość drutu H <sub>1</sub>	22 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	90 mm

gwint M	M14
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka drucziana