



Klucze oczkowo-płaskie, calowe, rozwartość klucza: 1.1/4 cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613520 1.1/4
GTIN	4018754020287
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy 2-teowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił. Oczko o profilu **AS-drive** (wielk. 3,2 - 5 z 6-kątem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Profil specjalny **AS-drive**. Dokładnie dopasowany profil - dla lotnictwa i astronautyki. Klucze z tym profilem są oznaczone przez **AS-drive**.

Zalety:

- **mocowanie śrub na powierzchniach bocznych - zapobiega uszkodzeniom - wydłuża trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby - pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

długość klucza L: 360 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 9,4 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 16,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	1.1/4 cal
maksymalna wysokość szczęk h ₁	9,4 mm
długość klucza L	360 mm
rozwartości kluczy	calowy

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$

16,5 mm

położenie pierścienia

15 stopni