



## Klucze oczkowo-płaskie, calowe, rozwartość klucza: 1.5/16 cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	613520 1.5/16
GTIN	4018754020294
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy 2-teowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił. Oczko o profilu **AS-drive** (wielk. 3,2 - 5 z 6-kątem).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

#### wskazówka:

Profil specjalny **AS-drive**. Dokładnie dopasowany profil - dla lotnictwa i astronautyki. Klucze z tym profilem są oznaczone przez **AS-drive**.

#### Zalety:

- **mocowanie śrub na powierzchniach bocznych - zapobiega uszkodzeniom - wydłuża trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby - pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

długość klucza L: 450 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 9,6 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 17 mm

### Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h1	9,6 mm
rozwartość klucza	1.5/16 cal
długość klucza L	450 mm
rozwartości kluczy	calowy

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2\text{ maks.}}$ 

17 mm

położenie pierścienia

15 stopni