

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki stożkowe odsadzone drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M:
115XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571300 115XM14
GTIN	4017359025772
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Odsadzona **szczotka stożkowa** z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

Opis techniczny

liczba warkoczy	20
Ø szczotki D ₁	115 mm
Długość drutu H ₁	24 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹

wysokość pokrycia	0,5 mm
szerokość drutu L ₁	12 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka stożkowa