

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613900 9
GTIN	4045197385116
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.
długość klucza L: 130 mm
maksymalna wysokość szczęk h₁: 4,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 8 mm

Opis techniczny

długość klucza L	130 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	4,5 mm
rozwartość klucza	9 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	8 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

