

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 34 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613900 34
GTIN	4045197385260
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 380 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 14 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 21 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	34 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	14 mm
długość klucza L	380 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	21 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

