

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala, sześciokąt: 3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637640 3/8
GTIN	4018754004539
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

**DIN 3120.**

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

**Norma:****DIN 7422****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; nieuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 17,8 mm

długość: 52 mm

**Opis techniczny**

długość	52 mm
Ø po stronie napędu	17,8 mm
sześciokąt	3/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

