



## Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 10 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 613900 10     |
| GTIN             | 4045197348661 |
| Klasa artykułu   | 62A           |

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.  
Z chwytem owalnym.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.  
długość klucza L: 140 mm  
maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 5 mm  
maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 9 mm

### Opis techniczny

|  |               |
|--|---------------|
| maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>            | 5 mm          |
| długość klucza L                                     | 140 mm        |
| rozwartość klucza                                    | 10 mm         |
| rozwartości kluczy                                   | metryczny     |
| maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub> | 9 mm          |
| położenie pierścienia                                | 15 stopni     |
| powierzchnia   | fosforanowane |
| Atrybut nazwy produktu                               | fosforanowane |

