

**HOLEX®****Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613900 21
GTIN	4045197385208
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.  
Z chwytem owalnym.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 250 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 10 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 15 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	21 mm
długość klucza L	250 mm
maksymalna wysokość szczęk h <sub>1</sub>	10 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	15 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

