

**Zestawy kluczy oczkowo - płaskich, liczba wkrętaków: 23****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613710 23
GTIN	4045197159700
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny. Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **AS-drive**.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

**w dostawie::**

po 1 kluczu nr 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**wskazówka:**

Profil specjalny **AS-drive**. Dokładnie dopasowany profil - dla lotnictwa i astronautyki. Klucze z tym profilem są oznaczone przez **AS-drive**.

**Zalety:**

- **mocowanie śrub na powierzchniach bocznych - zapobiega uszkodzeniom - wydłuża trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby - pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

**Opis techniczny**

liczba wkrętaków	23
------------------	----

rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	15 stopni
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu