



Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 41 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613900 41
GTIN	4045197441584
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.
długość klucza L: 442 mm
maksymalna wysokość szczęk h₁: 17 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 26 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	41 mm
długość klucza L	442 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	17 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	26 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

