

HOLEX®**Klucze oczkowe płaskie, chromowane, rozwartość klucza: 5,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613950 5,5
GTIN	4045197159717
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 100 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 4 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 6 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	5,5 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	4 mm
długość klucza L	100 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	6 mm
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Zestawy kluczy oczkowych liczba wkrętaków 19	613960 19
----------------------------------------------	-----------