

**Zestawy kluczy oczkowych, fosforanowane, liczba wkrętaków: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613910 9
GTIN	4045197385284
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwyt owalny.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

**w dostawie::**

Po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

**Opis techniczny**

liczba wkrętaków	9
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Akcesoria

Stojaki zaciskowe z tworzywa, z zamknięciem do liczby kluczy 11	611700 11
Stojaki zaciskowe z tworzywa, z zamknięciem do liczby kluczy 9	611700 9
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613900 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613900 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613900 8
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613900 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613900 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613900 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613900 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613900 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613900 19