



Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 4,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613900 4,5
GTIN	4045197441546
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.
długość klucza L: 100 mm
maksymalna wysokość szczęk h₁: 4 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 6 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	4,5 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	4 mm
długość klucza L	100 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	6 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

