

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, chromowane, rozwartość klucza: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613950 6
GTIN	4045197159724
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 100 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 4 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 6 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	6 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	4 mm
długość klucza L	100 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	6 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane

