

**HOLEX****Zestawy kluczy oczkowych, fosforanowane, liczba wkrętaków: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613910 12
GTIN	4045197385291
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwyt owalny.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

**w dostawie::**

Po 1 kluczu oczkowo-płaskim nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Opis techniczny**

liczba wkrętaków	12
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Aksesoria

Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 5,5 mm	613900 5,5
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 18 mm	613900 18
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 22 mm	613900 22
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 8 mm	613900 8
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 21 mm	613900 21
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 24 mm	613900 24
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 16 mm	613900 16
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 10 mm	613900 10
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 17 mm	613900 17
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 7 mm	613900 7
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 13 mm	613900 13
Klucze oczkowe płaskie rozwartość klucza 19 mm	613900 19