

HOLEX®**Klucze oczkowo - płaskie,, fosforanowane, rozwartość klucza: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613900 14
GTIN	4045197385147
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 180 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 6,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 12 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	14 mm
długość klucza L	180 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	6,5 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	12 mm
położenie pierścienia	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

