



Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6001 Switch, przełączalne, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 13mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614875 13
GTIN	4013288184702
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.

Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Oczko odgięte o 15°, przełączane.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczny
Ø pierścienia D	26 mm
szerokość szczęk b	27,3 mm
wysokość szczęk h ₁	7 mm
długość klucza L	179 mm
rozwartość klucza	13 mm
wysokość pierścienia h ₂	8,5 mm
oznaczenie producenta	6001 Joker Switch
położenie pierścienia	15 stopni

luz	4,5 stopni
materiał	stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	chromowane na mat
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 2	614850 2
--	----------